




		Standard ● Tillval ○	Prisma Button 300	Prisma Button 800•802	Prisma Button 1200		
Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd	IK10	●	●	●	●		
Kvittenston möjlig	57 dBc, 2000 Hz	●	●	●	●		
Tillslagsfördröjning möjlig	1.5, 3 eller 6 sekunder	●	●	●	●		
Vårdhygienanpassad	PTS Forum Svensk Förening för Vårdhygien	●	●	●	●		
Nurse Bed-inställning möjlig	Pardörrs-styrning	●	●	●	●		
Kick-inställning	Sparkkontakt	●	●	●	●		
Enkelt att anpassa inställningar	Dip-switchar	●	●	●	●		
Inomhus, utomhus	IP56	●	●	●	●		
Sunda hus	Klass A	●	●	●	●		
Byggvarubedömningen	Accepteras	●	●	●	●		
Brandklass	PA 6.6	●	●	●	●		
Värmetest	Godkänd	●	●	●	●		
Garanti 5 år	Se garantivillkor	●	●	●	●		
Softfront	Mjuk front, personligt tryck	○	○	○	○		
Push and Hold-dekal	Instruktion tillslagsfördröjning	○	○	○	○		
Elektronikkort			1 st med dubbla relä		800: 1 st med dubbla relä 802: 2 st med dubbla relä		2 st med dubbla relä
Relä	Relä 1: en växlande kontakt. Relä 2: en växlande, en slutande kontakt.		2 st		2 st		2 st
Relä, lastström	Max lastström per pol: 2A Totalt max: 6A		●		●		●
Kontrasterande	NCS 0,8 • Boverkets krav: ≥ 0,4		●		●		●
Made in Sweden	PrismaTibro, Sweden		●		●		●
Dimensioner LxBxD	Andra utföranden offereras		286x95x25mm		799x95x25mm		1169x95x25mm
Vikt			0,5 kg		1,3 kg		1,9 kg
Monteringshöjd symbol	Tillgänglighetshöjd från golv		800 mm		800 mm		800 mm
Ändlock, varianter	Alternativ 1 Topplock utan skruv, bottenlock med skruv Alternativ 2 Topplock med skruv, bottenlock med skruv		○		○		○