


Standard ●
 Tillval ○

Prisma Button
300

Prisma Button
800

Prisma Button
1200

		●	○	●	○	●	○
Vandalsäker, aktivt övervåldsskydd	IK10	●		●		●	
Kvittenston möjlig	57 dBC, 2000 Hz	●		●		●	
Tillslagsfördröjning möjlig	1.5, 3 eller 6 sekunder	●		●		●	
Vårdhygienanpassad	PTS Forum Svensk Förening för Vårdhygien	●		●		●	
Nurse Bed-inställning möjlig	Pardörrs-styrning	●		●		●	
Kick-inställning	Sparkkontakt	●		●		●	
Enkelt att anpassa inställningar	Dip-switchar	●		●		●	
Inomhus, utomhus	IP56	●		●		●	
Sunda hus	Klass A	●		●		●	
Byggvarubedömningen	Accepteras	●		●		●	
Brandklass	PA 6.6	●		●		●	
Värmetest	 Inbyggd värmesäkring löser ut när omgivningstemperaturen överstiger 110° C. Spänningsförsörjningen stängs då helt av. När temperaturen sjunker under 80° C återställs värmesäkringen automatiskt och Prisma Button fungerar som tidigare.	●		●		●	
Garanti	5 år	●		●		●	
Softfront	Mjuk front, personligt tryck	○		○		○	
Push and Hold-dekal	Instruktion tillslagsfördröjning	○		○		○	
Elektronikkort		1 st med dubbla relä		1 st med dubbla relä		2 st med dubbla relä	
Relä	Relä 1: en växlande kontakt. Relä 2: en växlande, en slutande kontakt.	2 st		2 st		2 st	
Relä, lastström	Max lastström per pol: 2A Totalt max: 6A	●		●		●	
Spänningsmatning	18-30 VDC	●		●		●	
Kontrasterande	NCS 0,8 • Boverkets krav: ≥ 0,4	●		●		●	
Made in Sweden	PrismaTibro, Sweden	●		●		●	
Dimensioner LxBxD		286x95x25mm		799x95x25mm		1169x95x25mm	
Vikt		0,5 kg		1,3 kg		1,9 kg	
Monteringshöjd symbol	Tillgänglighetshöjd från golv	800 mm		800 mm		800 mm	
Ändlock, varianter	Alternativ 1 Topplöck utan skruv, bottenlock med skruv Alternativ 2 Topplöck med skruv, bottenlock med skruv	○		○		○	

